

Light

BESTNURSE

Flexibele en comfortabele slip-on


Ontworpen om u te bewegen. Deze lichtgewicht en rekbare slip-on sneaker voelt aan alsof hij speciaal voor jou is gemaakt en helpt je om een stapje verder te gaan. De geheugenschuim binnenzool van Bestnurse geeft je geavanceerde demping, terwijl de energieabsorptie van de hiel ultiem comfort en ondersteuning voor je voeten biedt. Bestnurse is ontworpen met het oog op ultiem ademend vermogen en houdt uw voeten droog, geurvrij en op een perfecte temperatuur. Geschikt voor droge omgevingen.

Bovenmateriaal	Mesh, Synthetisch
Binnenvoering	Mesh
Voetbed	SJ foam zool
Buitenzool	Phylon/Rubber
Maatbereik	EU 35-45 / UK 3.0-10.5 / US 3.0-11.5 JPN 21.5-29 / KOR 230-295
Gewicht staal	0.156 kg




Ademende bovenkant

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Rekbaar bovendeel

Super elastisch en rekbaar textiel voor een beter comfort en een betere pasvorm.



Vegan

Gebruikt of bevat geen dierlijke producten.



WHT

Industrieën:

Medisch

Omgeving:

Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	
Bovenmateriaal	Mesh, Synthetisch			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	N/A	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	N/A	≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	N/A	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	N/A	≥ 20
Voetbed	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	Phylon/Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	N/A	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	N/A	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	N/A	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	N/A	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	N/A	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	N/A	≥ 20

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com